

Garant**Lame de tronçonnage eco renforcé, droite, Hauteur lame h₅ / largeur gorge w: 26/3mm****Données de commande**

N° commande	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319133. 319140 – 319141 réf. RR ou LR.

Attention:

Clé de montage 27 9920 à commander séparément.

Remarque(s):

De par sa conception, non compatible avec les porte-outils EWS 319148 et 319149.

Description technique

Hauteur h ₁	21,4 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Pour Ø pièce max.	65 mm
Hauteur de lame h ₅	26 mm
Série	Eco
Longueur totale L	97 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage