

Garant**Lame de rainurage eco renforcé, Gauche, Hauteur lame h₅ / largeur gorge w: 26/3mm****Données de commande**

N° commande	273865 26/3
GTIN	4045197778345
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319132. 319140 – 319141 réf. RL ou LL.

Attention:

Clé de montage 27 9920 à commander séparément.

Remarque(s):

De par sa conception, non compatible avec les porte-outils EWS 319148 et 319149.

Clé de montage 279920 à commander séparément. A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Description technique

Hauteur de lame h ₅	26 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Pour Ø pièce max.	65 mm
Hauteur h ₁	21,4 mm
Série	Eco
Longueur totale L	97 mm

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage