



Pince à sertir à 4 broches MicroCrimp, poignées bimatières, Type: 6,0



Données de commande

N° commande	729540 6,0
GTIN	4003773071594
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Sertissage fiable grâce à un verrouillage obligatoire et un approvisionnement synchrone des broches à sertir.

Contrôle du réglage de base à l'aide de la pigne de contrôle fournie.

Approvisionnement en broches à sertir réglable au pas de 0,01 mm.

Utilisation:

Pour contacts mâles et femelles tournés

Livraison:

Pince à sertir à 4 broches en coffret.

Description technique

Pour section de conducteur	0,14 - 6 mm ²
Longueur totale	250 mm
Blocage automatique disponible	oui
Affichage numérique	non
Type de produit	Pince à sertir