

Garant
Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm


Données de commande

N° commande	261124 20/11
GTIN	4045197778376
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	180 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Largeur de collet L ₄	11 mm
Longueur de tête L ₁	38 mm
Code ISO porte-outils	A20Q SVJBR/L11
Déport L ₃	2 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	25 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Hauteur de serrage L ₂	19 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Taille plaquette	11 mm
Ø queue D _s	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500