

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm**

Données de commande

N° commande	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	28 mm
Longueur totale L	200 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Largeur de collet L_4	16,5 mm
Code ISO porte-outils	A25R SVJBR/L16
Angle d'attaque κ	142 degré
Longueur de tête L_1	44 mm
Taille plaquette	16 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Déport L_3	4,6 mm
Ø queue D_5	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 17

269028 17

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP

674252 15IP

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500