

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 16/11mm**

Données de commande

N° commande	261125 16/11
GTIN	4045197778390
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Plaque adaptée	VB.. 1103..
Longueur totale L	150 mm
Largeur de collet L ₄	9,5 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Code ISO porte-outils	A16M SVJBR/L11
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L ₁	31,4 mm
Déport L ₃	2 mm
Taille plaque	11 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	22 mm
Ø queue D _s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500