

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 25/16mm**

Données de commande

N° commande	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A25R SVJBR/L16
Taille plaque	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Angle d'attaque κ	142 degré
Déport L_3	4,6 mm
Longueur de tête L_1	44 mm
Largeur de collet L_4	16,5 mm
Longueur totale L	200 mm
Plaque adaptée	VB.. 1604..
Ø pré-perçage min. D_{min}	28 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Ø queue D_5	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 17

269028 17

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP

674252 15IP

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500