

Garant**Tête à deux tranchants ER, Type d'attache: ER25****Données de commande**

N° commande	237609 ER25
GTIN	4045197778901
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.

Raccordement aisé avec un mandrin à pinces ER grâce au cône intégré.

Tranchants réglables individuellement.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous existants.

Arrosage interne: oui

Plaquette adaptée: CC..09T3..

Long. utile L₁: 65 mm

Ø plage de broche: 39,5 - 51,1 mm

Vis pour plaquette: 219805

Description technique

Vis pour plaquette	219805
Plaquette adaptée	CC..09T3..
Long. utile L ₁	65 mm
Ø plage de broche	39,5 - 51,1 mm
Type d'attache	ER25
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête à deux tranchants

