

Garant**Tête à deux tranchants ER, Type d'attache: ER32****Données de commande**

N° commande	237609 ER32
GTIN	4045197778918
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.

Raccordement aisé avec un mandrin à pinces ER grâce au cône intégré.

Tranchants réglables individuellement.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous existants.

Arrosage interne: oui

Plaquette adaptée: CC..09T3..

Long. utile L₁: 75 mm

Ø plage de broche: 49,5 - 67,1 mm

Vis pour plaquette: 219805

Description technique

Vis pour plaquette	219805
Plaquette adaptée	CC..09T3..
Long. utile L ₁	75 mm
Ø plage de broche	49,5 - 67,1 mm
Type d'attache	ER32
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête à deux tranchants

