

Garant**Tête à deux tranchants ER, Type d'attache ment: ER40****Données de commande**

N° commande	237609 ER40
GTIN	4045197778925
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.

Raccordement aisé avec un mandrin à pinces ER grâce au cône intégré.

Tranchants réglables individuellement.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous existants.

Arrosage interne: oui

Plaquette adaptée: CC..1204..

Long. utile L₁: 85 mm

Ø plage de broche: 65,5 - 87,1 mm

Vis pour plaquette: 219864

Description technique

Vis pour plaquette	219864
Long. utile L ₁	85 mm
Plaquette adaptée	CC..1204..
Ø plage de broche	65,5 - 87,1 mm
Type d'attache ment	ER40
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête à deux tranchants

