

Garant**Tête micrométrique ER, Type d'attache ment: ER25****Données de commande**

N° commande	237548 ER25
GTIN	4045197778949
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

Avec cône intégré. **Raccordement aisé avec un mandrin à pinces ER.** Précision de positionnement 0,002 mm au Ø.

Utilisation:

De préférence avec plaquette 237695 – 237698.

Remarque(s):

Tenir compte de l'orientation des dents $\pm 20^\circ$ lors du cycle d'alésage! Porte-plaquettes 237604 1 pour extension à la plage de Ø de 47,9 à 59,1 mm.

Description technique

Long. utile L ₁	65 mm
Type d'attache ment	ER25
Plaquette adaptée	CC..0602..
Vis pour plaquette	237606 réf. 1
Ø plage de broche	39,9 - 51,1 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

