

**Garant****Tête micrométrique ER, Type d'attachement: ER40****Données de commande**

N° commande	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Classe d'article	29W

**Description****Exécution:**

Avec cône intégré. **Raccordement aisé avec un mandrin à pinces ER.** Précision de positionnement 0,002 mm au Ø.

**Utilisation:**

De préférence avec plaquette 237695 – 237698.

**Remarque(s):**

Tenir compte de l'orientation des dents  $\pm 20^\circ$  lors du cycle d'alésage! Porte-plaquettes avec adaptateur (237531, 237534) pour extension à la plage de Ø de 84,9 à 105,1 mm.

Porte-plaquettes avec adaptateur (237532, 237534) pour extension à la plage de Ø de 104,9 à 134,1mm.

**Description technique**

Type d'attachement	ER40
Long. utile L <sub>1</sub>	85 mm
Plaquette adaptée	CC..09T3
Vis pour plaquette	237606 réf. 2
Ø plage de broche	66,9 - 87,1 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

