

**Rallonge pour fraises courte, Ø mandrin d1: 16mm****Données de commande**

N° commande	301105 16
GTIN	4045197778420
Classe d'article	32B

**Description****Exécution:**

Tenon d'entraînement, alésage et surfaces de contact rectifiées.

**Utilisation:**

Pour une rallonge flexible de mandrins porte-fraises. Modèle économique par rapport aux fabrications spéciales onéreuses. 3 possibilités d'utilisation: rallonge courte (45 mm) ou longue (70 mm) ou combinaison de deux rallonges courtes (2x45 mm).

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise adaptée.

**Accessoire(s):**

Clé spéciale 309840.

Vis de rechange 301107.

**Description technique**

Longueur totale L	45 mm
Ø mandrin d <sub>1</sub>	16 mm
Ø ext. D	38 mm
A	17 mm
Norme	DIN 6357

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Horex rallonge micrometre

## Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm	309840 40
Vis de serrage pour rallonge 2 × 45 mm Pour Ø mandrin D1 32 mm	301109 32
Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm	309840 16
Clé spéciale Pour Ø mandrin 60 mm	309840 60
Vis de serrage pour rallonge 2 × 45 mm Pour Ø mandrin D1 27 mm	301109 27
Vis de serrage pour rallonge 45 mm Pour Ø mandrin D1 16 mm	301107 16
Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm	309840 22
Vis de serrage pour rallonge 45 mm Pour Ø mandrin D1 40 mm	301107 40
Vis de serrage pour rallonge 45 mm Pour Ø mandrin D1 22 mm	301107 22
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Vis de serrage pour rallonge 2 × 45 mm Pour Ø mandrin D1 16 mm	301109 16
Vis de serrage pour rallonge 45 mm Pour Ø mandrin D1 27 mm	301107 27
Vis de serrage pour rallonge 45 mm Pour Ø mandrin D1 32 mm	301107 32
Clé spéciale Pour Ø mandrin 13 mm	309840 13
Clé spéciale Pour Ø mandrin 27 mm	309840 27
Vis de serrage pour rallonge 2 × 45 mm Pour Ø mandrin D1 22 mm	301109 22
Vis de serrage pour rallonge 2 × 45 mm Pour Ø mandrin D1 40 mm	301109 40

Vis de sécurité pour rallonge Pour longueur de broche L 45  
mm

301111 45

Clé spéciale Pour Ø mandrin 32 mm

309840 32