

**Rallonge pour fraises courte, Ø mandrin d1: 32mm****Données de commande**

N° commande	301105 32
GTIN	4045197778451
Classe d'article	32B

Description**Exécution:**

Tenon d'entraînement, alésage et surfaces de contact rectifiées.

Utilisation:

Pour une rallonge flexible de mandrins porte-fraises. Modèle économique par rapport aux fabrications spéciales onéreuses. 3 possibilités d'utilisation: rallonge courte (45 mm) ou longue (70 mm) ou combinaison de deux rallonges courtes (2x45 mm).

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise adaptée.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Vis de rechange 301107.

Description technique

Longueur totale L	45 mm
Ø mandrin d ₁	32 mm
Ø ext. D	78 mm
A	24 mm
Norme	DIN 6357

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Horex rallonge micrometre

Accessoires

Vis de serrage pour rallonge 45 mm Pour Ø mandrin D1 40 mm	301107 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 27 mm	309840 27
Vis de serrage pour rallonge 2 × 45 mm Pour Ø mandrin D1 40 mm	301109 40
Vis de serrage pour rallonge 45 mm Pour Ø mandrin D1 22 mm	301107 22
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 32 mm	309840 32
Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm	309840 22
Vis de serrage pour rallonge 45 mm Pour Ø mandrin D1 32 mm	301107 32
Vis de serrage pour rallonge 2 × 45 mm Pour Ø mandrin D1 16 mm	301109 16
Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm	309840 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm	309840 16
Vis de serrage pour rallonge 2 × 45 mm Pour Ø mandrin D1 32 mm	301109 32
Vis de sécurité pour rallonge Pour longueur de broche L 45 mm	301111 45
Vis de serrage pour rallonge 45 mm Pour Ø mandrin D1 27 mm	301107 27
Vis de serrage pour rallonge 45 mm Pour Ø mandrin D1 16 mm	301107 16
Clé spéciale Pour Ø mandrin 13 mm	309840 13
Clé spéciale Pour Ø mandrin 60 mm	309840 60
	301109 27

Vis de serrage pour rallonge 2 × 45 mm Pour Ø mandrin D1
27 mm

Vis de serrage pour rallonge 2 × 45 mm Pour Ø mandrin D1
22 mm

301109 22