

**Rallonge pour fraises longue, Ø mandrin d1: 16mm****Données de commande**

N° commande	301106 16
GTIN	4045197778475
Classe d'article	32B

Description**Exécution:**

Tenon d'entraînement, alésage et surfaces de contact rectifiées.

Utilisation:

Pour une rallonge flexible de mandrins porte-fraises. Modèle économique par rapport aux fabrications spéciales onéreuses. 3 possibilités d'utilisation: rallonge courte (45 mm) ou longue (70 mm) ou combinaison de deux rallonges courtes (2×45 mm).

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise adaptée.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Description technique

Longueur totale L	70 mm
Ø ext. D	38 mm
Ø mandrin d ₁	16 mm
A	17 mm
Norme	DIN 6357
Précision de concentricité	≤ 3 µm

Type de produit	Horex rallonge micrometre
-----------------	---------------------------

Accessoires

Vis de serrage pour rallonge 70 mm Pour Ø mandrin D1 40 mm	301108 40
--	-----------

Vis de sécurité pour rallonge Pour longueur de broche L 70 mm	301111 70
---	-----------

Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm	309840 16
-----------------------------------	-----------

Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm	309840 22
-----------------------------------	-----------

Clé spéciale Pour Ø mandrin 60 mm	309840 60
-----------------------------------	-----------

Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm	309840 40
-----------------------------------	-----------

Clé spéciale Pour Ø mandrin 27 mm	309840 27
-----------------------------------	-----------

Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
-----------------------------------	-----------

Clé spéciale Pour Ø mandrin 32 mm	309840 32
-----------------------------------	-----------

Vis de serrage pour rallonge 70 mm Pour Ø mandrin D1 32 mm	301108 32
--	-----------

Clé spéciale Pour Ø mandrin 13 mm	309840 13
-----------------------------------	-----------

Vis de serrage pour rallonge 70 mm Pour Ø mandrin D1 27 mm	301108 27
--	-----------