

Garant**CNMG 120404, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120404 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	P
Nuance	HB7010-1
Rayon d'angle	0,4 mm

Brise-copeaux	SS
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage