

**Garant**
**CNMG 120408, Nuance: HB7010-1**


## Données de commande

N° commande	250060 HB7010-1
GTIN	4045197779069
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 120408 HB7010-1 Nuance: HB7010-1  
 Brise-copeaux: SS  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 500 m/min

## Description technique

Nuance	HB7010-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 500 m/min
Brise-copeaux	SS
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage