

Garant
CNMG 120416, Nuance: HB7010-1

Données de commande

N° commande	250162 HB7010-1
GTIN	4045197779625
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120416 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 8 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,5 - 8 mm
Nuance	HB7010-1
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Brise-copeaux	SM

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	1,6 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120416
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage