

**Garant****CNMG 190616, Nuance: HB7010-1****Données de commande**

N° commande	250174 HB7010-1
GTIN	4045197779663
Classe d'article	21G

**Description**

CNMG 190616 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 440 m/min**Description technique**

Rayon d'angle	1,6 mm
Nuance	HB7010-1
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 8 mm
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 m/min

Brise-copeaux	SM
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 190616
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage