

Garant**CNMG 160612, Nuance: HB7010-1****Données de commande**

N° commande	250336 HB7010-1
GTIN	4045197779724
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160612 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 8 mmAvance f : 0,25 - 0,6 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 375 m/min**Description technique**

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 375 m/min
Prof. coupe a_p	1,5 - 8 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Nuance	HB7010-1
Brise-copeaux	SG
Application principale	P
Condition de coupe	Continue

Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage