

Garant
CNMG 160616, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	250338 HB7010-1
GTIN	4045197779731
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160616 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 8 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 375 m/min

Description technique

Nuance	HB7010-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 375 m/min
Prof. coupe a_p	1,5 - 8 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	1,6 mm

Brise-copeaux	SG
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160616
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage