

Garant
CNMG 190616, Nuance: HB7010-1

Données de commande

N° commande	250341 HB7010-1
GTIN	4045197779748
Classe d'article	21G

Description

CNMG 190616 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SG

 Prof. coupe a_p : 1,5 - 8 mm

 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 375 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	1,5 - 8 mm
Brise-copeaux	SG
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 375 m/min
Rayon d'angle	1,6 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Application principale	P

Nuance	HB7010-1
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 190616
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage