

**Garant****CNMM 190624, Nuance: HB7010-1**

## Données de commande

N° commande	250466 HB7010-1
GTIN	4045197779816
Classe d'article	21G

## Description

CNMM 190624 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SR

Prof. coupe  $a_p$ : 2 - 10 mm

Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 375 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	SR
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 375 m/min
Application principale	P
Nuance	HB7010-1
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	2,4 mm
Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr

Prof. coupe $a_p$	2 - 10 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMM 190624
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage