

Garant
DNMG 110404, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	250652 HB7010-1
GTIN	4045197779823
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110404 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Brise-copeaux	SS
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue

Nuance	HB7010-1
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage