

**Garant****DNMG 150604, Nuance: HB7010-1**

## Données de commande

N° commande	250760 HB7010-1
GTIN	4045197779885
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150604 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 440 m/min

## Description technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 m/min
Nuance	HB7010-1
Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm

Brise-copeaux	SM
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage