

**Garant**
**DNMG 150612, Nuance: HB7010-1**


## Données de commande

N° commande	250864 HB7010-1
GTIN	4045197779922
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150612 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SG

 Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 375 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Nuance	HB7010-1
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Brise-copeaux	SG

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 375 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage