

**Garant**
**KNUX 160405R, Nuance: HB7010-1**

**Données de commande**

N° commande	251030 HB7010-1
GTIN	4045197779939
Classe d'article	21G

**Description**

KNUX 160405R HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Brise-copeaux: 2,2 mm

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 440 m/min

**Description technique**

Application principale	P
Rayon d'angle	0,5 mm
Brise-copeaux	SM
Nuance	HB7010-1
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 m/min
Brise-copeaux	2,2 mm
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160405R
Type de produit	Plaquette pour tournage