

Garant
KNUX 160405L, Nuance: HB7010-1

Données de commande

N° commande	251032 HB7010-1
GTIN	4045197779946
Classe d'article	21G

Description

KNUX 160405L HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Brise-copeaux: 2,2 mm

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Nuance	HB7010-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Brise-copeaux	2,2 mm
Brise-copeaux	SM
Rayon d'angle	0,5 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160405L
Type de produit	Plaquette pour tournage