


Garant
SNMG 120408, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	251144 HB7010-1
GTIN	4045197780027
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120408 HB7010-1 Rayon d'angle: 0,8 mm
 Nuance: HB7010-1
 Brise-copeaux: SS
 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Nuance	HB7010-1
Rayon d'angle	0,8 mm

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage