

**Garant****SNMG 120408, Nuance: HB7010-1**

## Données de commande

N° commande	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Classe d'article	21G

## Description technique

Brise-copeaux	SG
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 375 m/min
Avance $f$	0,25 - 0,8 mm/tr
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7010-1
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 9 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408

Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage