

Garant
SNMG 120412, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	251326 HB7010-1
GTIN	4045197780119
Classe d'article	21G

Description technique

Nuance	HB7010-1
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 375 m/min
Rayon d'angle	1,2 mm
Prof. coupe a_p	1,5 - 9 mm
Brise-copeaux	SG
Application principale	P
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120412

Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage