

**Garant**
**SNMG 150616, Nuance: HB7010-1**

**Données de commande**

N° commande	251332 HB7010-1
GTIN	4045197780133
Classe d'article	21G

**Description**

SNMG 150616 HB7010-1 Rayon d'angle: 1,6 mm  
 Nuance: HB7010-1  
 Brise-copeaux: SG  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Avance  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 375 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 375 m/min
Rayon d'angle	1,6 mm
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 9 mm
Application principale	P
Nuance	HB7010-1
Brise-copeaux	SG
Avance $f$	0,25 - 0,8 mm/tr

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 150616
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage