

Garant**VNMG 160408, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	251804 HB7010-1
GTIN	4045197780263
Classe d'article	21G

Description

VN. G 160408 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mmAvance f : 0,1 - 0,5 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Nuance	HB7010-1
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm

Brise-copeaux	SM
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage