

**Garant**
**WNMG 060408, Nuance: HB7010-1**


## Données de commande

N° commande	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Classe d'article	21G

## Description

WNMG 060408 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 500 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	SS
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	P
Nuance	HB7010-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 500 m/min

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage