

**Garant**
**CC. T 060202, Nuance: HB7010-1**


### Données de commande

N° commande	260050 HB7010-1
GTIN	4045197780386
Classe d'article	21G

### Description

CCMT 060202 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 500 m/min

### Description technique

Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7010-1
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Application principale	P
Brise-copeaux	SS

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 500 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage