

**Garant****CCMT 120408, Nuance: HB7010-1**

## Données de commande

N° commande	260066 HB7010-1
GTIN	4045197780430
Classe d'article	21G

## Description

CCMT 120408 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 500 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 500 m/min

Application principale	P
Nuance	HB7010-1
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage