

Garant**CC. T 120408, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	260160 HB7010-1
GTIN	4045197780508
Classe d'article	21G

Description

CC. T 120408 HB7010-1 Nuance: HB7010-1
Brise-copeaux: SM
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SM
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7010-1
Rayon d'angle	0,8 mm

Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage