

Garant**DC.T 11T302, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	260356 HB7010-1
GTIN	4045197780539
Classe d'article	21G

Description

DCMT 11T302 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mmAvance f : 0,05 - 0,2 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nuance	HB7010-1
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr

Application principale	P
Brise-copeaux	SS
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage