

**Garant****DC. T 11T304, Nuance: HB7010-1**

## Données de commande

N° commande	260462 HB7010-1
GTIN	4045197780591
Classe d'article	21G

## Description

DC. T 11T304 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 440 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 m/min
Nuance	HB7010-1
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Brise-copeaux	SM
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage