

Garant
TCMT 110202, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	260950 HB7010-1
GTIN	4045197780676
Classe d'article	21G

Description

TCMT 110202 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Application principale	P
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HB7010-1
Brise-copeaux	SS
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 110202
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage