

**Garant**
**TCMT 16T304, Nuance: HB7010-1**

**Données de commande**

N° commande	260956 HB7010-1
GTIN	4045197780690
Classe d'article	21G

**Description**

TCMT 16T304 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 500 m/min

**Description technique**

Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 500 m/min
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7010-1
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	SS

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage