

**Garant**
**TC. T 110204, Nuance: HB7010-1**


### Données de commande

N° commande	260982 HB7010-1
GTIN	4045197780713
Classe d'article	21G

### Description

TC. T 110204 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 440 m/min

### Description technique

Brise-copeaux	SM
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7010-1
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 m/min
Application principale	P

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Nombre de changements/dents	3
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage