

**Garant****TC. T 16T304, Nuance: HB7010-1**

## Données de commande

N° commande	260986 HB7010-1
GTIN	4045197780720
Classe d'article	21G

## Description

TC. T 16T304 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 440 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	SM
Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7010-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 m/min
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Nombre de changements/dents	3
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage