

**Garant**
**TCMT 16T308, Nuance: HB7010-1**

**Données de commande**

N° commande	260988 HB7010-1
GTIN	4045197780737
Classe d'article	21G

**Description**

TCMT 16T308 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 440 m/min

**Description technique**

Nuance	HB7010-1
Application principale	P
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Nombre de changements/dents	3
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage