

Garant
VBMT 110304, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	261144 HB7010-1
GTIN	4045197780751
Classe d'article	21G

Description

VBMT 110304 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nuance	HB7010-1
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Condition de coupe	Continue

Brise-copeaux	SS
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage