

**Garant****VB. T 160404, Nuance: HB7010-1**

## Données de commande

N° commande	261232 HB7010-1
GTIN	4045197780805
Classe d'article	21G

## Description

VB. T 160404 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 440 m/min

## Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7010-1
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	SM
Condition de coupe	Continue

Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage