

**Garant****Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Largeur queue / gorge w: 10/2mm****Données de commande**

N° commande	273751 10/2
GTIN	4045197780904
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

**Description technique**

Largeur fonctionnelle $L_4$	10 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Profondeur de coupe $t_{\max}$	6 mm
Longueur de tête $L_1$	26 mm
Vis	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Longueur totale L	120 mm
Largeur queue b	10 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Vis de blocage Type 4	279815 4
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500