

**uvex****Chaussures hautes à lacets noires/oranges uvex 2, S3, Pointure UE: 38****Données de commande**

N° commande	092136 38
GTIN	4031101609690
Classe d'article	04V

**Description****Exécution:**

Chaussures de sécurité légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU deux couches à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Embout en PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Equipement ESD.**

Chaussures de sécurité en cuir lisse pleine fleur hydrophobe. Avec semelle amovible non métallique anti-perforation.

**Norme:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Tissu

Norme: Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191

## Description technique

Matière doublure intérieure	Distance Mesh
Matériau coque de protection	Composite
Tige	Croûte de cuir
Couleur	noir/orange
Pointure UE	38
Résistance à la pénétration	Tissu
Classe de protection	S3
Norme	Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
Série	uvex 2
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité