


Garant**Bloc porte-lames de tronçonnage eco Varioline type 1, Exécution: LL****Données de commande**

N° commande	319145 LL
GTIN	4045197781147
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

Forme étroite en 4 modèles et montage possible à 180° pour utilisation normale ou en hauteur. Combinaison d'outil optimale pour opérations de tronçonnage et de rainurage entre ou à proximité de la broche principale et de la contre-broche avec un porte-à-faux minimal de la pièce.

Utilisation:

Pour utilisation sur des tourelles revolver et dans les broches de fraisage des centres de tournage/fraisage.

Pour montage de lames de rainurage eco 273864 – 273866, 273562 et 273564.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant latéral pour lames de rainurage eco.

Exécution RR et LR pour utilisation des lames de rainurage 273864. Exécution RL et LL pour utilisation des lames de rainurage 273865. Exécution RR et LL pour lames de rainurage 273866. Brides de serrage adaptées 279841 2 et vis adaptées 279815 14. Consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Largeur B: 65 mm

Hauteur H₁: 14,5 mm

Hauteur H₂: 61 mm

Rayon R₁: 95 mm

Description technique

Rayon R ₁	95 mm
Hauteur H ₁	14,5 mm
Exécution	LL
Largeur B	65 mm
Hauteur H ₂	61 mm
Type de produit	Porte-lames de tronçonnage