

JEPSON POWER**Lame de scie en carbure Drytec® Ø 355x25,4 mm, Nombre de dents: 90****Données de commande**

N° commande	078237 90
GTIN	4260052460146
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Lame de scie en carbure rapporté pour une coupe précise.

- **Sécurité du travail: Mince, vibrations réduites, fonctionnement silencieux.**
- **Durée de vie très élevée.**
- **Haute qualité de coupe.**
- **5x réaffûtages possibles.**
- **Usage universel pour l'acier, les plastiques et les métaux non ferreux (sauf 078236).**

Remarque(s):

D'autres lames de scie spéciales, par ex. pour l'aluminium ou l'INOX, sont disponibles sur demande.

Description technique

Nombre de dents optimisé pour	Epaisseur matériau jusqu'à 2,5 mm
Nombre de dents	90
Largeur de coupe B	2,2 mm
Adapté pour	078231 réf. 9435

pour matériau

pour matériaux minces

Type de produit

Lames de scies circulaires